

**DCGT 070201, Typ: PR1725**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260380 PR1725
GTIN	4960664923403
Trieda položky	25E

## Technický opis

Rýchlosť rezania $v_c$ Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubení	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	MFP-SKS
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv $f$	0,03 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Tolerancia	G

Typ	PR1725
Rezný materiál	HM
Ďalšie použitie	P
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie