

**DC.T 11T302, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260385 PR1725
GTIN	4960664923441
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Typ	PR1725
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	M
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Lamač triesok	MFP-SKS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	G
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min

Ďalšie použitie	P
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie