

**DCMX 11T304 Wiper, Typ: PR1725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260388 PR1725
GTIN	4960664892075
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMX 11T304
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,03 - 0,2 mm/ot,
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	WP
Ďalšie použitie	P
Typ	PR1725
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	M
Rýchlosť rezania v_c Ďalšie použitie	50 - 150 m/min
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie