

**CC.T 060202, Typ: CA025P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 CA025P
GTIN	4960664878178
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Typ	CA025P
Tolerancia	M
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie