

**CCMT 09T304 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260099 CA025P
GTIN	4960664878031
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Tolerancia	M
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Lamač triesok	WP
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA025P

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie