

**CCMT 060204 Wiper, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Typ	CA025P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM

Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie