

**DC.T 070202, Typ: CA025P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260381 CA025P
GTIN	4960664878659
Trieda položky	25E

## Technický opis

Tolerancia	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Lamač triesok	HQ
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min

Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie