

**CCMT 120408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260204 CA025P
GTIN	4960664878154
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA025P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 120408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Lamač triesok	GK
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie