

**DC.T 11T304, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA025P
GTIN	4960664878697
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	HQ
Typ	CA025P

Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie