

**DC.T 11T304, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260490 CA025P
GTIN	4960664878635
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T304
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	CA025P
Lamač triesok	GK
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie