

**VBMT 160408, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261184 CA025P
GTIN	4960664879502
Trieda položky	25E

Technický opis

Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	HQ
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2 mm
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMT 160408
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA025P

Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie