

**DC.T 11T308, Typ: CA025P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260492 CA025P
GTIN	4960664878642
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	GK
Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA025P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT11T308
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	2

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 330 m/min
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie