


**CC.T 060204, Typ: PDL010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260092 PDL010
GTIN	4960664882458
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Hlavné použitie	N
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060204
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	PDL010
Tolerancia	G
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	2

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	AP
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie