

**Garant****TK vysoko výkonný vrták GARANT Master Steel TK Weldon valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC h7: 3,8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 123040 3,8    |
| GTIN             | 4069515029711 |
| Trieda položky   | 11E           |

**Popis****Prevedenie:**

**Robustná konštrukcia vrtáka a optimalizovaný zábrus hrotu** pre čo najlepšie tvarovanie triesky a spoľahlivé lámanie pri zvýšenej rýchlosti posuvu. **Pokročilá mikrogeometria, konvexný tvar ostria a podbrúsenie chrbta podľa kužeľovej plochy** pre dodatočnú stabilitu hlavnej reznej hrany. **Optimalizovaná geometria upínacích drážok a patentovaná koncová geometria** pre **procesne spoľahlivé odvádzanie triesok** v ocelových materiáloch obrobku a liatinách. **Vysoko výkonná povrchová úprava** najnovšej generácie.

**Upozornenie:**

Dĺžka napínacích drážok  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Tvar **HB** a **HE** k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **123041**.

Tvar **HE**: objednávajte s č. **123040 + 129100 HE**.

**Technický opis**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm <sup>2</sup>          | 0,13 mm/ot,   |
| Celková dĺžka L                                   | 81 mm         |
| Počet rezných hrán Z                              | 2             |
| Tolerancia menovitého Ø                           | h7            |
| odporúčaná maximálna hĺbka vrtania l <sub>2</sub> | 37,3 mm       |
| Dĺžka napínacích drážok L <sub>c</sub>            | 43 mm         |
| Norma                                             | Výrobná norma |

## Technický list

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Menovité -Ø D <sub>c</sub> | 3,8 mm           |
| Ø stopky D <sub>s</sub>    | 6 mm             |
| Séria                      | Master Steel     |
| Povrchová úprava           | TiAlN            |
| Rezný materiál             | VHM              |
| Prevedenie                 | 8xD              |
| Uhol špičky                | 135 Stupeň       |
| Stopka                     | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie         | áno, pri 25 bar  |
| Stratégia obrábania        | HPC              |
| Pološtandard               | áno              |
| Druh produktu              | Špirálový vrták  |

### Údaje o užívateľovi

|                               | Zhoda  | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 130            | P       |
| Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 120            | P       |
| Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>  | vhodný | 110            | P       |
| Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 100            | P       |
| Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup> | vhodný | 80             | P       |
| GG(G)                         | vhodný | 95             | K       |
| Uni                           | vhodný |                |         |
| mokrý maximum                 | vhodný |                |         |
| mokrý minimálne               | vhodný |                |         |
| vzduch                        | vhodný |                |         |

### Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/123040-3,8>