

**DC.T 070204, Typ: PDL010**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 PDL010
GTIN	4960664882502
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Lamač triesok	AP
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Tolerancia	G
Typ	PDL010
Uhlový Polomer	0,4 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT070204
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie