


**CC.T 060202, Typ: PDL010**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260091 PDL010
GTIN	4960664882441
Trieda položky	25E

## Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer	0,2 mm
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 400 m/min
Posuv $f$	0,05 - 0,25 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 060202
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 1 mm
Typ	PDL010
Tolerancia	G

Lamač triesok	AP
Hlavné použitie	N
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie