


**CNMG 120408, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250212 PDL010
GTIN	4960664848607
Trieda položky	25E

Technický opis

Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120408
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	N
Typ	PDL010
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Lamač triesok	AH

Uhlový Polomer	0,8 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie