


**CNMG 120404, Typ: PDL010****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250210 PDL010
GTIN	4960664848591
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	PDL010
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	200 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	AH
Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1 - 3,5 mm
Hlavné použitie	N

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie