


**Fréza ramenná 90° MECH17, s otvorom, Ø D / Zeff: 100/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vrúbkované otočné rezné platničky pre nižšie rezné sily a vibrácie. Je možné dosiahnuť porovnateľne veľkú šírku záberu a_e pri rovnakej hĺbke rezu a_p . Vysoká produktivita je možná aj na prístrojoch so slabším výkonom.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	59 mm
vhodná otočná rezná platnička	BD.. 1704
Ø rezných hrán D_c	100 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408
efektívny počet rezných hrán Z_{eff}	6
Počet otočných rezných platničiek	24

Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------