

**Fréza ramenná 90° MEC17, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 160/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227510 160/12
GTIN	4960664473182
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.

Nízky počet rezných hrán.

Upozornenie:

Bez vnútorného chladenia.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	160 mm
Celková dĺžka L_{celk}	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	15,7 mm
vhodná otočná rezná platnička	BDMT 170408
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Počet rezných hrán Z	12

Uhol rampy α_{\max}	0,09 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	151,6 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	313 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	318 mm
$\varnothing D_3$	153 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229709
------------------	--------