


**Fréza ramenná 90° MEC17, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 32/3mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 227505 32/3   |
| GTIN             | 4960664406661 |
| Trieda položky   | 250           |

**Popis**
**Prevedenie:**

Dlhé rezné hrany umožňujú veľmi hlboké rezy.  
Nízky počet rezných hrán.

**Technický opis**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| vhodná otočná rezná platnička         | BDMT 170408          |
| Ø stopky $D_s$ h6                     | 32 mm                |
| Dĺžka výčnelku $L_1$                  | 40 mm                |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky      | 229709 (T15; 3,5 Nm) |
| Celková dĺžka $L_{celk}$              | 100 mm               |
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$      | 15,7 mm              |
| Ø rezných hrán $D_c$                  | 32 mm                |
| Počet rezných hrán Z                  | 3                    |
| Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$      | 23,6 mm              |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$ | 62 mm                |
| Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$ | 57 mm                |
| Uhol rampy $\alpha_{max}$             | 0,61 Stupeň          |
| Ø $D_3$                               | 25 mm                |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Prevedenie stopky  | stopka Weldon      |
| Uhol nastavenia k  | 90 Stupeň          |
| Použitie frézy     | Cirkulárna fréza   |
| Použitie frézy     | Ramping            |
| Použitie frézy     | Kruhové frézovanie |
| Vnútorne chladenie | áno                |
| Druh produktu      | Rohová fréza       |

---

## Príslušenstvo

|                  |        |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229709 |
|------------------|--------|