

**APKT 1003 PDER, HBM025, Typ: UNI****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215886 UNI
GTIN	4067263982067
Trieda položky	22A

**Popis****Prevedenie:**

Vymeniteľná doštička s vysoko pozitívnou geometriou a skrútenými reznými hranami.

**Upozornenie:**

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215800, 215803, 215850, 215853 a 215870.

Pre  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 4,8$  mm.

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,5 mm
Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APKT 1003 PDER
Typ	HBM025
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	3,5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Druh produktu

Vymeniteľné otočné rezné  
platničky na frézovanie**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	220	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	290	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	110	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	150	M
GG(G)	vhodný	150	K
Uni	vhodný		
suché	vhodný		