



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659956 200
GTIN	7610733291687
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväťs elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masťnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Držiak bitov s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovacia poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Celková dĺžka L	144 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba	s vypínaním
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Hmotnosť	113 g

Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Údaje protokolovateľné	nie
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Meracia technika	mechanický
Členenie stupnice 1 dielik =	5 cNm
Maximálny uťahovací moment	200 cNm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Uchytenie bitu	D 6,3
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Kalibrácia	O1
Ukazovateľ	analógová
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20