



## Momentový skrutkovač bez stupnice, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659958 200
GTIN	7610733291731
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Výkonná rukoväť**s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokkými alebo masnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Požadovaný krútiaci moment je možné plynule nastaviť pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného skrutkovača SW 5 (nie je súčasťou dodávky). Na **upínanie výmenných čepelí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Kalibrácia	O6
Kalibrácia	O7
Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
nastavený ťahovací moment	100 cNm
Údaje protokolovateľné	nie
vhodné výmenné čepele	6 mm

Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Norma	DIN EN ISO 6789
Celková dĺžka L	124 mm
nastavený uťahovací moment	1 Nm
Meracia technika	mechanický
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Maximálny uťahovací moment	200 cNm
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20