

Garant**TK torusová fréza GARANT Master UNI, TiSiN, Ø DC / R1: 8/0,5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	206367 8/0,5
GTIN	4067263046929
Trieda položky	11Z

Popis**Prevedenie:**

Na **hrubovanie a dokončovanie pri najvyšších hodnotách posuvu** a vysoko plynulom chode. **Novo vyvinutá geometria a vysoko výkonná povrchová úprava** na dosiahnutie vynikajúcich výrobných výsledkov s maximálnou životnosťou nástrojov v rôznych materiáloch. **Vysoká vnútorná stabilita** a plynulý chod pri nerovnakom stúpaní. Tolerancia: Polomer reznej hrany **R₁** = **±0,005 mm**.

Konstrukčné rozmery podľa **DIN 6527**.

Výhoda:

- **Predovšetkým chod bez vibrácií.**
- **Špeciálny tvar drážky, veľký priestor na triesky.**
- **Špeciálne prispôbené zaoblenie hrán.**
- **Optimalizovaný substrát z hľadiska tvrdosti a húževnatosti.**

Technický opis

Ø rezných hrán D _c	8 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Posuv f _z pre orezávanie v oceli < 900 N/mm ²	0,06 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Polomer rezania R ₁	0,5 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ vrát. vôle	27 mm
Posuv f _z pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm ²	0,07 mm

Uhol sklonu zubov	42 Stupeň
Dĺžka britov L_c	21 mm
\varnothing vôle D_1	7,7 mm
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Počet zubov Z	4
Posuv f_z pre kopírovacie frézy v INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Posuv f_z pre orezávanie v INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Séria	Master Uni
Povrchová úprava	TiSiN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	e8
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,3×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Torusová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	280	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	190	P

Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	150	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	90	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	80	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
GG(G)	podmienene vhodný	250	K
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		