



Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie skrutkovacích hrotov D 6,3, Maximálny ťahovací moment: 50cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659956 50
GTIN	7610733291670
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s elastomérovým plášťom šetrným k pokožke umožňuje bezproblémový prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo masťnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Držiak bitov s magnetom na upnutie bitov C 6,3.

Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväte. Blokovaná poloha zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica chránená pred znečistením.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Kalibrácia	O1
Spätná väzba	s vypínaním
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Ukazovateľ	analógová

Merací proces	Krútiaci moment
Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Údaje protokolovateľné	nie
Hmotnosť	71 g
Uchytenie bitu	D 6,3
Meracia technika	mechanický
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,5 Nm
Členenie stupnice 1 dielik =	1 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Celková dĺžka L	126 mm
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Smer ťahovania	ťahovanie doprava
Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Norma	DIN EN ISO 6789
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20