



Prednastavovací prístroj UNO, Typ: UADCAM



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	355020 UADCAM
GTIN	4034221181411
Trieda položky	34H

Popis

Prevedenie:

- **Veľký multidotykový displej s intuitívnym a jednoduchým rozhraním Microvision.**
- **Kalibračné zariadenie na základnom upínači SK50.**
- **Široká škála možností uloženia, okrem iného pre upínače nástrojov, adaptéry a ovládacie prvky, ako je myš, klávesnica a tlačiareň.**
- **Rýchle nastavenie oboch osí pomocou uvoľnenia dotykcom (X/Z) individuálne alebo súčasne.**
- **Jemné nastavenie oboch osí (X / Z) pomocou otočného kolieska.**
- **Vreteno s 4×90° a 3×120° - indexovanie a pneumatická vretenová brzda pre sústružnícke nástroje.**
- **Kamera s 32-násobným zväčšením.**

Zariadenie pracuje v spojení s voliteľnými softvérovými riešeniami súvisiacimi s výrobou HCS – Hoffmann Group Connected Suite.

Použitie:

Na meranie a prednastavenie nástrojov na stroji vo výrobe alebo pri príprave práce.

Rozsah balenia:

Klávesnica, myš, termo tlačiareň štítkov s etiketami, čistič rezných hrán, externá kamera na správu fotografií, podstavecová skriňa (krídlové dvere, tri zásuvky), merací softvér vo všetkých hlavných cudzích jazykoch, **vrátane uvedenia do prevádzky a školenia (1 deň).**

Zvláštne príslušenstvo:

Prednastavovacie prístroje Haimer sú kompatibilné s redukiami GARANT č. 354771; 354773; 354775; 354777 a 354779. Redukcie Haimer sú dostupné na vyžiadanie.

Technický opis

Hmotnosť	300 kg
Celková výška	1735 mm
Druhá kamera v držiaku objektívu	áno
Rýchle prestavenie	pneumatická
Zaťaženie vretena	30 kg
Rozsah merania Z	400 mm
Hĺbka	590 mm
Základný upínač	SK50 Ultra precízne vreteno
Séria	Hoffmann Group Connected
Rozsah merania X	400 mm
Rozhranie	Hoffmann Group Connected
Šírka Základňa	1294 mm
Celková šírka	2264 mm
Strmeňový kaliber X	100 mm
Veľkosť displeja	24 palec
Druh produktu	Prednastavovací prístroj