



Kombinovaný upínací trň pre frézy, Ø trňa d1: 27



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302520 27
GTIN	4250122600831
Trieda položky	36E

Popis

Prevedenie:

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

Použitie:

S lícovacím perom – na frézy s **pozdĺžnou drážkou**, napr. DIN 841.

S unášacím krúžkom – na frézy s **priečnou drážkou**, DIN 1880.

Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L ₄	33 mm
Závit M	M24
Dĺžka frézovacieho trňa L ₃ s unášacím kolíkom	21 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	27
Celková dĺžka L	203 mm
Ø trňa d ₁	27 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27

Ø upnutia D ₁	27 mm
Upínač	SK 50 A = 55
Norma	DIN 6358
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trň pre frézy

Príslušenstvo

Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7utesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308615 50
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 27	309860 27
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50	308830 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308795 50
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308605 50
Ťažný čap 60°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308785 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
	308820 50

Upínacie klúče pre ťažné čapy DIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 50

Špeciálne klúče pre Ø trňa 27	309840 27
Unášací krúžok pre Ø trňa 27	309870 27
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308765 50