



## Akumulátorová inšpekčná kamera, Označenie výrobcu: M12-360IC



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	492712 M12-360IC
GTIN	4058546410254
Trieda položky	03L

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktné akumulátorové inšpekčné kamery na vizuálnu kontrolu na zle dostupných miestach.

- veľký 4,3-palcový displej LCD pre ostrý a jasný obraz.
- Displej sa otáča o 27°.
- Optimálne osvetlenie zabezpečuje 5 úrovní jasu.
- 3-stupňové digitálne priblíženie na rýchle zaostrenie na konkrétne body.

#### Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1× lítium-iónového akumulátora 12 V/2,0 Ah, nabíjačky, kábla kamery, háčika, magnetu, zrkadla, prepravného kufríka.

### Technický opis

Dĺžka kábla kamery	1200 mm
Ø hlavy kamery	10 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67

Kapacita akumulátora	2 Ah
Hmotnosť	0,9 kg
Rozlíšenie displeja	480×272 px
Označenie výrobcu	M12 360IC
Veľkosť displeja	4,3 palec
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	Milwaukee Typ B 12 V
Balenie	Pepravný kufřík
Druh produktu	Endoskop