



Súprava bitov „Tool-Check PLUS“ s pracovným nástrojom a nadstavcami pre nástrčné kľúče 39-dielna, Počet dielov: 39



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676172 39
GTIN	4013288234896
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja na **ručné a strojné použitie**. **Rukoväť skrutkovača Kraftform** s rýchlopínačom pre bity 1/4 palcov so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 2 ks Vel. 1; 3 ks Vel. 2; 1 ks Vel. 3
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Vel. 1; 3 ks Vel. 2; 1 ks Vel. 3
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorný šesťhran: Po 1 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 8 mm
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: á 1 ks TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
 Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks veľ. 1,0 x 5,5 mm
 Nadstavce pre nástrčný kľúč 1/4-palcové, pre vonkajší šesťhran: 1 ks Vel. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
 Adaptér: 1 ks 1/4 palca vnútorný štvorhran – 1/4 palca bitový upínač
 Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks Č. 675020 Vel. 6,3K
 Násady skrutkovačov: 1 ks
 Račna na bity 1/4 palca: 1 ks č. 676645 veľ. 1/4

Technický opis

Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv

Technický list

Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Označenie výrobcu	Tool-Check PLUS
Počet dielov	39
Ovládací nástroj	Násady skrutkovačov
Ovládací nástroj	Račňa na bity 1/4 palca
Druh produktu	Bitový nástroj