



## Kombinovaný upínací trň pre frézy, SK 40 A = 52, Ø trňa d1: 27mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302500 27
GTIN	4250122600787
Trieda položky	36E

### Popis

#### Prevedenie:

Vnútorý závit umožňujúci ručné upnutie.

#### Použitie:

**S lícovacím perom** – na frézy **s pozdĺžnou drážkou**, napr. DIN 841.

**S unášacím krúžkom** – na frézy **s priečnou drážkou**, DIN 1880.

#### Rozsah balenia:

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Špeciálny kľúč č. 309840.

### Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	52 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	27 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	27
Závit M	M16
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	33 mm
Celková dĺžka L	166 mm
Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>3</sub> s unášacím kolíkom	21 mm
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	27
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	27

Ø upnutia D <sub>1</sub>	27 mm
Upínač	SK 40 A = 52
Norma	DIN 6358
Norma upínača	DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 6 µm
Druh produktu	Upínací trň pre frézy

## Príslušenstvo

Upínacie kľúče pre ťažné čapyISO 7388 Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308830 40
Upínacia skrutka frézy pre Ø trňa 27	309860 27
Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 40	308610 40
Unášací krúžok pre Ø trňa 27	309870 27
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308600 40
Upínacie kľúče pre ťažné čapyDIN ISO 7388-1 (bývalá DIN 69872) Vhodné pre veľkosť strmého kužela 40	308820 40
Ťažný čap, 18CrNiMo7Tvar A Vhodné pre strmé kužele 40	308605 40
Ťažný čap Hurco 90° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308806 40
Špeciálne kľúče pre Ø trňa 27	309840 27
Ťažný čap Hurco 45° s otvorom 4 mm a lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308801 40
Ťažný čap Hurco 45° s lícovanímutesnený Vhodné pre strmé kužele 40	308802 40