



Brúsny kotúč CC-GRIND-Robost SGP STEELOX, Ø kotúčov: 125



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566367 125
GTIN	4007220304396
Trieda položky	550

Popis

Prevedenie:

Agresívny brúsny kotúč s **integrovaným tanierom zo sklenej tkaniny** a **patentovaným upínacím a chladiacim systémom**.

Plochá násada bez poškodenia obrobku upínacou maticou. Použitie s adaptérom č. 566365.

Pre veľmi vysoký obrábací výkon na všetkých ocelových materiáloch.

S trojuholníkovým presne tvarovaným keramickým brúsnym zrnom.

Použitie:

Na **tvrdé a drsné brúsenie** plôch a hrán.

Hospodárna alternatíva k hrubovacím brúsnym kotúčom s **výrazne redukovaným namáhaním vysokou teplotu, hlukom, prachom a vibráciami**.

Dbajte na plochý uhol nábehu a výkonný pohon (>1 200 W).

Technický opis

Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %

optimalizované pre materiál	Oceľ
odporúčany uhol nábehu	5-15 Stupeň
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Počet vrstiev	1
Druh produktu	Brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	podmienene vhodný		
suché	vhodný		