

Garant**Softcut® HSI, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 20/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Tepelne spracovaná ocel odolná proti opotrebeniu s antikoróznym povlakom. Presné uloženie otočnej reznej platničky vďaka prispôsobenému ťahovaciemu momentu. Široká a úzka rozteč zubov pre individuálnu stratégiu frézovania.

Použitie:

Najmä pre stroje so slabým pohonom a na obrábanie vo väčších hĺbkach s malými vstupnými priermi.

Upozornenie:

Na presné 90° rohy zvolte $a_p = 6$ mm.

Aby bolo možné použiť všetky **4 rezné hrany**, vymeniteľná doštička sa musí **vždy otáčať v určenom smere (proti smeru hodinových ručičiek)**.

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
Ø stopky D_s h6	20 mm
Celková dĺžka L_{celk}	85 mm
Ø rezných hrán D_c	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	SO.. 0836..
maximálna hĺbka rezu a_{pmax}	6 mm

Počet rezných hrán Z	2
Séria	Softcut®
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 2,2	211750 2,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219863