



Fibrový kotúč Cubitron™ III (CER) 1182C, Ø 115 mm, Zrnitost: 80



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	566461 80
GTIN	068060670878
Trieda položky	53F

Popis

Prevedenie:

Presne formované **vysoko výkonné brúsne zrno** v 3M™ produktoch pozostáva z výrazných keramických trojuholníkov, ktoré sú usporiadané v optimálnom zarovnaní na brúsnom podklade.

Výrazne zvýšený výkon úberu s veľmi dlhou životnosťou a rovnomernou povrchovou úpravou.

Vulkanizované vlákno extrémne odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.

Poskytuje rýchlejšiu a trvalú mieru úberu v porovnaní s laminátovým kotúčom 3M™ Cubitron™II 982C.

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566690/566692. Rezné brúsne zrno umožňuje **príjemnú ergonomickú prácu** s nízkym prítlakom. Vďaka vysokému výkonu úberu sú fibrové kotúče 3M™ tiež skutočnou alternatívou k hrubovacím a vejárovitým brúsnym kotúčom.

Na obrábanie **ocele** a neželezných kovov.

Technický opis

Zrnitosť	80
----------	----

Ø kotúčov	115 mm
Obsah	25
Séria	Cubitron™ III
Brúsivo	Cubitron™ III
Skratka pre brúsivo	Keramika
Brúsna podložka	vulkanizované vlákno
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Ø otvora	22,23 mm
optimalizované pre materiál	Oceľ
optimalizované pre materiál	Liatina
optimalizované pre materiál	Neželezné a pestré kovy
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Laminátový kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		