


Garant**Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, HSK-F 63, Ø upnutia D1: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307516 20
GTIN	4067263239758
Trieda položky	31A

Popis**Prevedenie:**

- **Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

Použitie:

- **Vysoký výkon obrábania (avšak žiadne extrémne ťažké obrábanie).**
- **Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.**

Zvláštne príslušenstvo:

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302187, trubička na chladenie č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, valcové vytieraky č. 343720.

Upozornenie:

A-rozmer = 200 mm dostupný na vyžiadanie!

Technický opis

L ₂	48 mm
L ₃	51 mm
Ø upnutia D ₁	20 mm
Závit M	M16×1
Ø D ₂	42 mm
Dráha prestavenia V	10 mm

vhodná redukčná objímka	302155; 302160; 302165; 302150
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
Upínač	HSK-F 63
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69882-7
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno, s max. 80 bar
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro

Príslušenstvo

Valcový vytierakPlast Ø čapu 20	343720 20
---------------------------------	-----------