

Garant**SC.T 120404, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260765 HB7020
GTIN	4045197699763
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	SM
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a _p	0,5 - 2,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 120404
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie