

**Garant****SC.T 120408, Typ: HB7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260766 HB7310
GTIN	4045197670588
Trieda položky	21G

## Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	N
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Lamač triesok	AM
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HB7310
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 120408
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie