

**Garant**

**Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, tvar AD, BT 30 A = 85, Ø upnutie D1: 12mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	303435 12
GTIN	4067263265214
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Úzky dizajn (obrys 4,5°, zmenšený obrys 1 k 1 podľa DIN 69882-8).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Nastavenie axiálnej dĺžky, dráha nastavenia 10 mm.
- Môžu sa použiť redukčné puzdrá.
- Odolnosť voči teplote do 120 °C počas 4 hodín.
- V porovnaní so štandardným hydraulickým expanzným skľučovadlom je možných až 10-krát viac upínacích operácií.
- Veľmi nízky ťahovací moment upínacej skrutky – jednoduchá manipulácia.
- Patentovaný nový hydraulický upínací systém – spoľahlivá a prémiová sústrednosť s dlhou životnosťou.

**Použitie:**

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.  
Ak sa vyžaduje **znížený rušivý obrys**.  
Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.  
Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

**Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308802, upínací kľúč ŤČ č. 308820 – 308835, redukčné puzdrá č. 302135 – 302187.

**Technický opis**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Vonkajší Ø D	32 mm
Dráha prestavenia V	10 mm
Upínač	BT 30 A = 85
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	AD
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro