

Garant**SC.T 09T304, Typ: HB7310****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260762 HB7310
GTIN	4045197670342
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Lamač triesok	AM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	N
Typ	HB7310
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCGT 09T304
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie