

Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM* Focur, Ø kotúčexšírka kotúča: 125X7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	560150 125X7
GTIN	9003173158937
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ pre obrábanie liatiny. Vysoko kvalitný zirkónový korund a silícium-karbid umožňujú najvyšší obrusovací výkon pri nízkych pritlačných silách, aj pri upravovanej liatine. Špecifikácia: ZA24P-BFP. Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôbené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti. Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29) Uhol brúsenia 20° až 30° Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Technický opis

Šírka kotúča	7 mm
Ø kotúčov	125 mm
Ø otvora	22,23 mm
Skratka pre brúsivo	ZA
Špecifikácia	A24Q-BFX
odporúčaný uhol nábehu	20-30 Stupeň

optimalizované pre materiál	Liatina
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brúsny kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	podmienene vhodný		
suché	vhodný		