

**Garant****SCMT 09T308, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,5 - 2,5 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Lamač triesok	SM
Typ	HB7020
Rýchlosť rezania v <sub>c</sub> Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SCMT 09T308
Počet výmien/rezných hrán	4

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie