

**Garant****Vyvrtavacia tyč TK, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260918 10/11
GTIN	4045197653369
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	12 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	E10K STFCCR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Odsadenie stredu $L_3$	6 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	16 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania $L_2$	9,6 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky $D_s$	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	8xD
Rezný materiál	HM
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7

269028 7

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500