

Elektricky výškově nastavitelný kancelářský stůl, Šířka: 1600**ÚDAJE O OBJEDNÁVCE**

Číslo objednávky	974025 1600
GTIN	2050002086319
Trieda položky	91Q

Popis**Prevedenie:**

Kancelářský stůl s nastavováním výšky pomocou elektromotora pomocou ovládacieho prvku. Základná konštrukcia zo skrutkovaného oceľového rámu s práškovým nástrekom. Stolová doska je podopretá priamymi skrutkami k rámu a dvoma asymetricky usporiadanými profilovými podperami. Kostra je v celej oblasti nôh bez traverz, vďaka tomu existuje možnosť presunu kontajnerov na kolieskach až do výšky 560 mm. Rýchlosť posuvu výškového nastavenia je 38 mm/s (bez zaťaženia). S pamäťovou funkciou so 4 pamäťovými miestami. Úroveň hluku pod 50 dB. Bežce s nastaviteľnými klzákmi na vyrovnanie výšky o 10 mm. Vráťane ochrany pred nárazom na základe merania odporu. Melamínová doska stola s povrchom s dekorom, sila 25 mm.

Norma:

DIN EN 527-1/-2/-3 pre základnú konštrukciu, DIN 60335-1 elektrická bezpečnosť.

Povrchová úprava farby:

Dekor stolovej dosky dostupný v **5 farbách**: javor kráľovský, prírodný dub, svetlá sivá, perleťová biela, kovová sivá.

Podstavec dostupný v **3 farbách**: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá.

Upozornenie:

Z dôvodu silného odrazu sa neodporúča kovová stolová doska.

Technický opis

Hĺbka	800 mm
Rozsah prestavenia výšky	650 - 1270 mm
Šířka	1600 mm

Technický list

Hmotnosť	60 kg
Hrúbka pracovnej dosky	25 mm
maximálna nosnosť	70 kg
Prevedenie Prestavenie výšky	elektrický
Hrúbka platne	25 mm
Voľba farieb	dekor: kovová sivá, svetlá sivá, perleťová biela, kráľovský javor, prírodný dub
Voľba farieb	Kov: čistá biela, hliníková strieborná, kovová sivá
Druh produktu	Kancelársky stôl