

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260934 10/11
GTIN	4045197653529
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Dĺžka hlavy L ₁	22,8 mm
Držiak ISO-kód	A10K STF CR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500