

Zverák na brúsenie a kontrolu so závitovým vretenom, Šírka čelustí A: 120mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	363250 120
GTIN	4067263239581
Trieda položky	32K

Popis**Prevedenie:**

Zabrúsená prizma.

Celá z ocele; tvrdená a **brúsená zo všetkých strán** pre 4-stranné obrábanie.

So závitovým vretenom. S horizontálnym hranolom.

Použitie:

Na **presné obrábanie podľa mierky a kontrolovanie.**

Presnosť:

V rámci **0,005 mm/100 mm.**

Rozsah balenia:

Vrátane stabilného **puzdra.**

Technický opis

Hmotnosť	13,9 kg
Výška čelusti C	40 mm
Celková dĺžka a	255 mm
Šírka čelustí A	120 mm
maximálny rozsah upínania b	140 mm
Výška základného telesa G	55 mm
Celková šírka B	120 mm
Druh produktu	Zverák na kontrolu

