

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260934 12/11
GTIN	4045197653536
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	16 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	26,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	11 mm
Odsadenie stredu $L_3$	9 mm
Držiak ISO-kód	A12L STF CR/L11
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Celková dĺžka $L$	140 mm
Výška upínania $L_2$	11 mm
Uhol nastavenia $k$	90 Stupeň
Ø stopky $D_s$	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500