

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260935 32/16
GTIN	4045197656070
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 2
Dĺžka hlavy L_1	34,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Skrutka podložky	269013 2
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Podložka	269005 7
Držiak ISO-kód	A32S STFCL/L16
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	30 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 2	269013 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 8	269028 8
Podložka Typ 7	269005 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500