

Garant**Diamantové brúsne body spájané natvrdo D427, D, Typ: ZY1240****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	552750 ZY1240
GTIN	4067263290735
Trieda položky	51E

Popis**Prevedenie:**

Presne brúsené polotovary s **diamantovým obložením** vo **vákuovom tvrdom spájkovacom procese**.

Výhoda:

- **Vyššia účinnosť rezania v porovnaní s galvanicky viazanými brúsnymi telieskami vďaka veľkému presahu zrna (približne 70 % brúsneho zrna presahuje z väzby) a pevnejšej väzbe.**
- **Otvorená štruktúra a hrubé zrna D427 znižujú teplotu brúsenia a minimalizujú tendenciu zanášať sa.**

Použitie:

Pre manuálne použitie, na priemyselných robotoch alebo CNC brúskach na vykonávanie **hrubých brúsnych prác** s vysokým úberom materiálu. **Omietanie, frézovanie kontúr** kompozitných materiálov (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

Upozornenie:

Na vyžiadanie sú k dispozícii aj iné zrnitosti, špeciálne tvary alebo brúsne telieska s vnútorným chladením na stacionárne použitie.

Technický opis

Popis tvaru	Valec
Ø stopky	8 mm
Celková dĺžka	100 mm
Dĺžka hlavy	40 mm
Ø hlavy	12 mm
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
Druh produktu	Brúsne teliesko

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Plast, sklolaminát	vhodný	15-20	
Kameň	vhodný	15-20	
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		