

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HU7310**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260986 HU7310
GTIN	4045197671127
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AM
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	N
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Typ	HU7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCGT 16T304

Počet výmien/rezných hrán	3
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie