

Garant**Držák upichovacího nože eco, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 25/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273830 25/4
GTIN	4045197517203
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v kombinácii s upínačmi systému GARANT Master eco č. 319006 – 319136.

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri t_{\max} ($5 \times$ šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do $t = 24,5\text{ mm}$.

Technický opis

Šírka zápichu w	4 mm
Skrutka	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Dĺžka hlavy L_1	40,5 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	20 mm
Celková dĺžka L	112 mm
Séria	Eco
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 7	279815 7
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX30	674248 TX30
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600